



## Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Classe articolo	25U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo  $D_s$ : 25 mm

Codice ISO portautensile: A25S SCLCR/L09

Angolo di regolazione  $\kappa$ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 27 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 13,5 mm

### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	27 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Vite inserto	269022 3
Codice ISO portautensile	A25S SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Spostamento centrale $L_3$	13,5 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio $L_2$	24 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	25 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15