

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	E08K SCLCR/L06
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	10 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	10 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L ₂	7,6 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500