

## Portainseri con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCLCR/L 2525M12
Misura inserto	12 mm
Sottopiacchetta	269005 6
Set di viti per inserti	269028 20
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 5
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 20

269028 20

Vite per sottoplacchetta Modello 5

269013 5

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Sottoplacchetta Modello 6

269005 6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500