

**Garant****Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	14 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	6 mm
Sporgenza totale $L_1$	60 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Codice ISO portautensile	AH12M SCLCR/L06
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500