



## Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/06mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Classe articolo	25U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo  $D_s$ : 10 mm

Codice ISO portautensile: A10L SCLCR/L06

Angolo di regolazione  $\kappa$ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 0602..

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 12 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 6 mm

### Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	6 mm
Vite inserto	269022 2
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	A10L SCLCR/L06
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	12 mm
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	10 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite di serraggio	269405
Vite di serraggio Modello 2	269022 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8