

Garant**Portainseriti eco-QT, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Vantaggi:

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza chiavi.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art.317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2525X15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 117,5 mm

Sottopiacchetta: 259031 30

Descrizione tecnica

Misura inserto	15 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 1
Staffa	259038 7
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525X15
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta	259031 30
Inserto adatto	DN.. 1506..
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	117,5 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio	259351
Vite per sottoplacchetta	259167
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259025 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta	259272
Sottoplacchetta Modello 30	259031 30

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500