



## Lampade tascabili a LED, Modello: P5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081485 P5
GTIN	4058205009850
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il LED Lenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade tascabili di alta qualità sono dotate del sistema brevettato **Advanced Fokus**.

Linea high performance di LED LENSER per uso universale. Con prova di caduta da 1 m di altezza.

- **Advanced Focus System (AFS)**

**L'Advanced Focus System combina lente e riflettore, raggruppando i vantaggi dei due sistemi. Il risultato è uno straordinario fascio di luce nel fuoco, nonché un cono di luce ampiamente uniforme e defocalizzato. Per questo motivo l'AFS fa parte di uno dei sistemi di focalizzazione per lampade a LED migliori al mondo.**

- **Rapid Focus**

**I sistemi di focalizzazione tradizionali con meccanismo di rotazione devono di norma essere utilizzati con entrambe le mani. Il Rapid Focus, al contrario, consente di regolare rapidamente il cono di luce con una sola mano.**

#### Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081557 LR6.

Grado di protezione IP: IP X4

Corrente d'illuminazione: 140 lm

Durata: 4 h

Autonomia livello 2: 4 h

Advanced Focus System (AFS): sì

Rapid Focus: sì

Numero di batterie contenute: 1

### Descrizione tecnica

Durata	4 h
Ø testa	26 mm
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	LR6
Denominazione originale prodotto	P5
Peso	80 g
In dotazione borsa a tracolla	sì
Advanced Focus System (AFS)	sì
Corrente d'illuminazione	140 lm
Grado di protezione IP	IP X4
Autonomia livello 2	4 h
Rapid Focus	sì
Lunghezza complessiva	113 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Taschenlampe