

**Barra alesatrice in acciaio A.. SCLCR 95°, per inserti CC., a destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Classe articolo	25U

Descrizione**Esecuzione:**

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Vite inserto	269022 3
Codice ISO portautensile	A20R SCLCR/L09
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/260028-20/09>
