

Garant
Portainseri eco-QT, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Testo didascalie:

Bagnatura ottimale del tagliente con liquido di raffreddamento.

Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura una trasmissione più precisa del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Unite i vantaggi di Garant eco e della sostituzione degli inserti senza chiavi.

Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art.317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2025X15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 105 mm

Sottopiacchetta: 259031 30

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2025X15
Sottopiacchetta	259031 30
Staffa	259038 7
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Vite per sottopiacchetta	259025 1
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	105 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio	259351
Sottopiacchetta	259272
Sottopiacchetta Modello 30	259031 30
	659906 500

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

Vite per sottopiacchetta	259167
Vite per sottopiacchetta Modello 1	259025 1
Staffa di fissaggio Modello 7	259038 7