



Ciabatta con USB 7x, Numero di prese: 5W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081178 5W
GTIN	4007123691104
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta con funzione di ricarica USB a 2 prese. Prese disposte a 90°. Fori filettati per il montaggio a parete.

Nota:

Le spine adattatrici con contatto di terra da 250 V/16 A per il collegamento di spine con contatto di terra con sistemi di spine europei diversi, si trovano nello shop online al n. art. 081172 e n. art. 081174.

Descrizione tecnica

Collegamento, lunghezza cavo	3 m
Alimentazione	Alimentazione di rete
Frequenza di rete	50 Hz
Larghezza	7 mm
Numero di prese 230 V/16 A	5
Peso	0,66 kg
Tipo di cavo	H05VV-F
Interruttore On/Off	sì
Altezza	8 mm
Tensione di rete	230 V
Corrente nominale	16 A

Scheda tecnica

Colore cavo	bianco
Numero di prese	5
Lunghezza ciabatta	430 mm
Struttura del cavo	3G1,5
Classe del cavo	H05VV-F
Lunghezza cavo	3 m
Tipo di prodotto	Ciabatta