


Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/09mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260029 25/09 |
| GTIN | 4960664541249 |
| Classe articolo | 25U |

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 25 mm

Codice ISO portautensile: A25S SCLCR/L09

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 27 mm

Spostamento centrale L_3 : 13,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Misura inserto | 9 mm |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 27 mm |
| Inserto adatto | CC.. 09T3.. |
| Codice ISO portautensile | A25S SCLCR/L09 |
| Spostamento centrale L_3 | 13,5 mm |
| Vite inserto | 269022 3 |
| Lunghezza complessiva L | 250 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 24 mm |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 5×D |
| Norma | DIN 8024 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm | 659906 500 |
| Vite di serraggio Modello 3 | 269022 3 |
| Vite di serraggio | 269406 |