

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set di molle	259044 4
Set spine elastiche	259047 3
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 1616H11
Vite per leva	259018 6
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	25 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Dimensione codolo	16 mm
Leva	259015 7
Misura inserto	11 mm
Sottoplacchetta	259031 7
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Leva Modello 7	259015 7
Vite per leva Modello 6	259018 6
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Sottopiacchetta Modello 7	259031 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500