

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:
40/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Sottoplacchetta	259031 28
Set spine elastiche	259047 2
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	A40T PDUNR/L15
Set di molle	259044 2
Vite per leva	259018 7
Spostamento centrale L_3	27 mm
Leva	259015 8
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	38,5 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra

Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 8	259015 8
Vite per leva Modello 7	259018 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 28	259031 28
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500