

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 3
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Set di molle	259044 4
Vite per leva	259018 6
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DN.. 1104..
Leva	259015 7
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020K11
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Sottopiacchetta	259031 7
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 4	259044 4
Vite per leva Modello 6	259018 6
Sottoplacchetta Modello 7	259031 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Leva Modello 7	259015 7
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 3	259047 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500