

Garant
Stelo portalama angolo esterno 90°, destro, Larghezza codolo b: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273805 16
GTIN	4045197499967
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

Per :

Cartuccia n. art. 273821; 273823; 273825; 273829.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Lunghezza della testina L₁: 20,5 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

L₂: 29 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descrizione tecnica

L ₂	29 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Larghezza codolo b	16 mm

Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di impiego	destro
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9