

Garant
Barra alesatrice, destra, Ø DS: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273810 25
GTIN	4045197500021
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

- **Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.**
- **Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.**
- **Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.**

Per :

Cartuccia n. art. 273812; 273815; 273817; 273826.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Ø codolo D_s: 25 mm

Spostamento centrale L₃: 15 mm

Lunghezza della testina L₁: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 213 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Spostamento centrale L ₃	15 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Lunghezza complessiva L	213 mm

Ø Codolo D _s	25 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Vite di bloccaggio	279910
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600