

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 50/  
S4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Classe articolo	21V

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	AH06X SCLDR/LS4
Misura inserto	4 mm
Spostamento centrale $L_3$	3,5 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	6,92 mm
Set di viti per inserti	269028 10
Inserto adatto	CDCT S4010.
Lunghezza complessiva L	75 mm
Altezza di serraggio $L_2$	5,54 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
$\varnothing$ Codolo $D_s$	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 10

269028 10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200