

**Garant**
**MicroClamp cilindrico, L = 160, Modello: 0,2-3**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Classe articolo	31H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Per rotazione oraria e antioraria.**
- **Concentricità radiale  $\leq 0,005$  mm.**
- **Coppia trasmissibile 7 Nm.**
- **Numero di giri consentito 60000 1/min.**
- **Azionamento sul fianco del mandrino.**
- **Coppia di serraggio consentita 2Nm.**
- **Campo di serraggio 0,2 – 3,4 mm.**

**Fornitura:**

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Strategia di truciolatura: HSC

Tolleranza codolo: h6

Ø codolo d: 16 mm

Ø campo di serraggio  $D_1$ : 0,2 - 3,4 mm

Ø esterno D: 19 mm

Ø  $D_2$ : 12 mm

Chiavi di serraggio di ricambio: 627425 2

**Descrizione tecnica**

Chiavi di serraggio di ricambio	627425 2
Ø codolo d	16 mm
Ø campo di serraggio $D_1$	0,2 - 3,4 mm
Ø $D_2$	12 mm
Ø esterno D	19 mm

Tolleranza codolo	h6
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 18000 min <sup>-1</sup>
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Micro-mandrino