

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 65/
S5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	10,72 mm
Set di viti per inserti	269028 6
Codice ISO portautensile	AH0812H SGSPR/LS5
Inserto adatto	GPCT S5010.
Misura inserto	5 mm
Lunghezza della testina L_1	32 mm
Spostamento centrale L_3	6,4 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	11,15 mm
Angolo di regolazione κ	45 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 6	269028 6
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500