

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265009 32/09
GTIN	4069515024570
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s	32 mm
Codice ISO portautensile	A32X SCLCR/L09
Vite per sottoplacchetta	269013 8
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sottoplacchetta	269005 17
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	288 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Norma	Norma interna
Angolo di regolazione κ	95 grado
Sporgenza totale L_1	192 mm

Scheda tecnica

Serie	Master Mute
L _{min}	192 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-32/09>