

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265025 12/11
GTIN	4069515024907
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A12X STFCL/L11
Spostamento centrale L_3	9 mm
Set di viti per inserti	269028 38
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Sporgenza totale L_1	72 mm
Serie	Master Mute
L_{min}	72 mm

Scheda tecnica

Filettatura di raccordo	G 1/8
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-12/11>