




Pinza serrapezzo ER, ER 40, Ø Attacco nominale d: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309043 25
GTIN	4069515025751
Classe articolo	32Z

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La **copertura del Ø d'attacco è sempre inferiore di 1 mm**, ad esempio Ø 10 – 9 mm, **tranne con Ø 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm)**.

Descrizione tecnica

Adattatore	ER 40
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	472 E
Ø Esterno D	41 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio