



**Pinza ER per maschi a filettare Con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 12mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309421 12
GTIN	4069515025928
Classe articolo	32Z

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).  
 Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

**Nota:**

**Le pinze ER Horex non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	12 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	4282 E
Ø Esterno D	25,7 mm

## Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio