



Pinza ER per maschi a filettare Con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309421 14
GTIN	4069515025935
Classe articolo	32Z

Descrizione

Esecuzione:

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Le pinze ER Horex® non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	14 mm
Adattatore	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	4282 E
Ø Esterno D	25,7 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	34 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio