



Pinza ER per maschi a filettare Con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 6mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309421 6 |
| GTIN | 4069515025867 |
| Classe articolo | 32Z |

Descrizione

Esecuzione:

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).
 Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Le pinze ER Horex® non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 6 mm |
| Adattatore | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm |
| Modello | 4282 E |
| Ø Esterno D | 25,7 mm |

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |