



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollici 29 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630190 6
GTIN	4018754261529
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 11 pz. n. art. 631000 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bussole con esagono esterno: 5 pz. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Bussole per viti con intaglio: 3 pz. Dim. 3,5; 5,5; 8 mm

Bussole per viti Phillips: 4 pz. PH1; PH2; PH3; PH4

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips

Scheda tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Numero pezzi	29
Campo apertura bussola esagonale	5-14 mm
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola