

**Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614780 24
GTIN	4069515026161
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura cava ergonomica e maneggevole. Codolo ultralungo per applicazioni in profondità. Particolarmente adatto per collegamenti a vite ad alta resistenza con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	12 mm
Lunghezza chiave L	400 mm
Apertura	24 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	18,2 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Chiave