

Garant**Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute HSK-T antivibrante, HSK-T 63, Ø codolo / lunghezza utile L1: 16/64mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265060 16/64
GTIN	4069515026284
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Per:

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100 – 265377.

Nota:

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Set di viti di montaggio	269026 1
Serie	Master Mute
Numero di canalini per LR	3
Adattatore	HSK-T 63
Oscillazione	evaporato
Norma attacco	ISO 26623-1
Norma attacco	ISO 12164-3

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR

sì

Tipo di prodotto

Corpo base delle barre alesatrici