

Garant**Mandrino integrale barre alesatrici GARANT Master Mute PSC antivibrante, PSC 63, Ø codolo / lunghezza utile L1: 60/450mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265064 60/450
GTIN	4069515026963
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Esecuzione codolo Ø 50 mm e Ø 60 mm con rotazione destra. Rotazione sinistra disponibile su richiesta.

Per:

Testine intercambiabili GARANT Master Mute n. art. 265100 – 265377.

Nota:

La lunghezza utile si estende per la lunghezza L della rispettiva testina intercambiabile. Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	60 mm
Sporgenza totale Dim. A	488 mm
Set di viti di montaggio	269026 3
Lunghezza utile L ₁	450 mm
Serie	Master Mute
Numero di canalini per LR	1
Adattatore	PSC 63
Oscillazione	evaporato

Scheda tecnica

Norma attacco	ISO 26623-1
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici