

Palo di arresto con testa ruotabile, inclusa cinghia (2 pezzi), nero, Modello: Y/B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	994312 Y/B
GTIN	4251021128082
Classe articolo	99T

Descrizione

Esecuzione:

Palo di arresto con testa ruotabile su entrambi i lati (360°) per l'uso interno. Ideale per l'impiego su superfici di grandi dimensioni grazie alla cinghia lunga 9 m, che permette di coprire diverse distanze garantendo la massima versatilità di utilizzo. Base tonda in ghisa, copertura base tonda in plastica nera, palo tubolare in metallo.

Uso:

Per gli ambienti interni.

Fornitura:

Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

Verniciatura:

Base tonda nera, palo nero **termoverniciato**.

Nota:

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza cintura	9000 mm
Altezza base tonda	20 mm

Scheda tecnica

Altezza	1000 mm
Ø Base tonda	350 mm
Colore nastro	giallo / nero
Peso	12 kg
Larghezza cinghia	50 mm