

**Barretta a sezione quadra, HSS Co 10, D × Lunghezza: 6X80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295000 6X80
GTIN	4045197187291
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).

Barrette a sezione quadra a norma DIN 4964, forma B. Larghezza: Tolleranza h12. Estremità smussate.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Misura quadro D	6 mm
Lunghezza	80 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta