

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302410 32/16
GTIN	4045197435903
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

Senza vite di regolazione della lunghezza, **esecuzione corta.**

Uso:

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	32 mm
Ø Foro D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 160 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice