

**Barretta a sezione quadra, HSS Co 10, D × Lunghezza: 14X125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295000 14X125
GTIN	4045197187482
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).

Barrette a sezione quadra a norma DIN 4964, forma B. Larghezza: Tolleranza h12. Estremità smussate.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	125 mm
Misura quadro D	14 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta