

## Garant

**Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302414 32/10
GTIN	4045197436221
Classe articolo	31A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

**Senza** vite di regolazione della lunghezza, **esecuzione corta** e **con fori per lubrorefrigerante** (non richiudibili).

#### Uso:

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

#### Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min<sup>-1</sup>.

Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø codolo d	32 mm
Ø foro D <sub>1</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 160 mm
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Tipo di prodotto	Accessori per mandrino portautensili a calettare

