

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302412 32/10
GTIN	4045197436016
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

Con vite di regolazione della lunghezza, esecuzione **corta**.

Uso:

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	32 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø Foro D ₁	10 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 160 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice