

Garant

Coltello con impugnatura bicomponente con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	844920 9
GTIN	4069515027762
Classe articolo	81B

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Impugnatura bicomponente sottile ed ergonomica per lavori impegnativi e per tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in **Haptoprene** con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, **9 mm di larghezza**.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 – n. art. 844918 Dim. 10.

Descrizione tecnica

Lunghezza coltello senza lama	145 mm
Lunghezza lama	80 mm
Numero di settori preincisi	13
Spessore lama	0,4 mm
Larghezza lama	9 mm
Tipo di prodotto	Cutter

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/844920-9>

