Scheda tecnica

Estrattori per viti rotte con scanalature strette, Modello: 5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082865 5
GTIN	4069515028257
Classe articolo	01A

Descrizione

Esecuzione:
In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.
Uso:
Per svitare le viti rotte con filettatura destra.
Nota:
Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Per viti / bulloni	M14 – M18
Per bocchettoni (nippli)	1/4 pollici
Modello	5
Per	Acciaio temprato