

## Scheda tecnica



**Nastro in acciaio bianco nel telaio, Lunghezza del nastro: 100m**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	464500 100
GTIN	4007368004035
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro:** inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

**Nastro in acciaio bianco.** Nastro temprato, strato di fosfato anticorrosione, rivestimento in resina sintetica resistente all'usura. Ottima leggibilità. Scala in millimetri continua.

Dim. 20 e 30 con telaio diritto, Dim. 50 / 100 con telaio a V.

#### Nota:

Ulteriori versioni con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

### Descrizione tecnica

Colore del nastro	bianco
Lunghezza del nastro	100 m
Lunghezza complessiva	430 mm
Larghezza telaio	200 mm
Norma	EG II

## Scheda tecnica

Altezza custodia	42 mm
Modello terminale	A
Larghezza del nastro	13 mm
Tipo di prodotto	Flessometro

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/464500-100>