

Garant

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, TiAlN, Ø DC: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	118782 22
GTIN	4069515028875
Classe articolo	11F

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – Ø **19 mm**.

HM con speciale rivestimento TiAlN – elevate durate e straordinaria prestazione di taglio.

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estraattore.

Fornitura:

Senza estraattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Descrizione tecnica

Ø Gambo	19,05 mm
Ø Nominale D _c	22 mm
Lunghezza complessiva L	74,5 mm
Profondità di taglio	35 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HM
Norma	Norma interna

Scheda tecnica

Codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Punta per cave

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea		
Alluminio > 10% Si	idonea		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea		
INOX > 900 N/mm ²	idonea		
GG	idonea		
GGG	idonea		
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		