

**Garant**

## Testa di taglio intercambiabile Master Mute destra, per DN.. Inserti



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265114 25/11  |
| GTIN            | 4069515031813 |
| Classe articolo | 29E           |

### Descrizione

**Per:**

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

### Descrizione tecnica

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 34 mm       |
| Lunghezza complessiva L        | 23 mm       |
| Vite per leva                  | 259018 20   |
| Misura inserto                 | 11 mm       |
| Serie                          | Master Mute |
| Spostamento centrale $L_3$     | 19 mm       |
| Leva                           | 259015 20   |
| Inserto adatto                 | DN.. 1104.. |
| Ø Codolo $D_s$                 | 25 mm       |

## Scheda tecnica

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Numero di canalini per LR | 3                                                |
| Tipo di impiego           | a destra                                         |
| Passaggio interno per LR  | sì                                               |
| Tipo di prodotto          | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265114-25/11>