

**Garant**

## Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per DN.. Inserti



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265109 40/15  |
| GTIN            | 4069515031806 |
| Classe articolo | 29E           |

### Descrizione

**Per:**

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

### Descrizione tecnica

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Sottopiacchetta                       | 269005 21   |
| Misura inserto                        | 15 mm       |
| Staffa di serraggio                   | 259038 21   |
| Vite per elemento di fissaggio        | 259021 8    |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>   | 27 mm       |
| Inserto adatto                        | DN.. 1506.. |
| Vite per piastrina di appoggio        | 269013 9    |
| Serie                                 | Master Mute |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub> | 50 mm       |

## Scheda tecnica

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Lunghezza complessiva L   | 33 mm                                            |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>   | 40 mm                                            |
| Numero di canalini per LR | 3                                                |
| Tipo di impiego           | sinistra                                         |
| Passaggio interno per LR  | sì                                               |
| Tipo di prodotto          | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265109-40/15>