

Garant**Testa di taglio intercambiabile Master Mute destra, per DN.. Inserti****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265114 40/15
GTIN	4069515031837
Classe articolo	29E

Descrizione**Per:**

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	30 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Leva	259015 19
Serie	Master Mute
Sottopiacchetta	269005 14
Vite per leva	259018 18
Lunghezza complessiva L	26 mm
Misura inserto	15 mm

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s	40 mm
Numero di canalini per LR	3
Tipo di impiego	a destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265114-40/15>