

Garant**Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per DN.. Inserti****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265115 40/15
GTIN	4069515031868
Classe articolo	29E

Descrizione**Per:**

Codoli barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	26 mm
Serie	Master Mute
Sottopiacchetta	269005 14
Inserto adatto	DN.. 1506..
Vite per leva	259018 18
Spostamento centrale L ₃	30 mm
Leva	259015 19
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Misura inserto	15 mm

Scheda tecnica

Ø Codolo D _s	40 mm
Numero di canalini per LR	3
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265115-40/15>