

uvex

Casco di protezione uvex pronamic B-WR, Colore: YELLOW



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097706 YELLOW
GTIN	4031101960098
Classe articolo	04U

Descrizione

Esecuzione:

Pronamic è sinonimo di protezione (**protection**) e dinamica (**dynamic**) di livello eccellente: Elmetto leggero in HDPE (High Density Polyethylene - polietilene ad alta densità) con **tre aperture di ventilazione variabili** per la massima aerazione. La geometria ottimizzata del copricapo e l'ampio supporto per la nuca garantiscono un'indossabilità estremamente confortevole. Il sistema adattatore permette di abbinarlo a visiere, cuffie e lampade per casco. **Resistente alle basse temperature fino a -30 °C** e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

- **Cinghia a 6 punti**
- **Attacco Euroslot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in skay simil-pelle**
- **Forma diritta**
- **Con chiusura girevole e ampio supporto per la nuca**

Uso:

Industria, edilizia, montaggio.

Norma:

DIN EN 397

Descrizione tecnica

Peso	406 g
------	-------

Scheda tecnica

Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Serie	uvex pronamic
Colore	giallo
Dimensione	51 - 65 cm
Proprietà del casco	Protezione fino a -30°C
Proprietà del casco	Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Materiale elmetto	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo di prodotto	Casco di protezione