

**Mandrino a pinza OZ, SK 50, Campo di serraggio: 4-32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Classe articolo	36E

Descrizione**Esecuzione:**

Ghiera su cuscinetti a sfere.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

Accessori speciali:

Pinze OZ n. art. 309540 – 309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 – 25, chiave a settore n. art. 628400.

Descrizione tecnica

Chiave a settore adatta n. art. 628400	68/75
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670	4 - 32
Campo di serraggio	4 - 32 mm
Sporgenza totale Dim. A	73 mm
Filettatura M	M24
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Esterno D	72 mm
Ø Attacco D ₁	4-32 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	DIN 2080

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 25 mm	309560 25
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo, 18CrNiMo7a Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 16 mm	309560 16
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 22 mm	309560 22
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 20 mm	309560 20
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Ghiera di serraggio OZ Capacità del mandrino 4-32 mm	309670 4-32
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 14 mm	309560 14
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 10 mm	309560 10
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 18 mm	309560 18
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 12 mm	309560 12

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 32 mm	309560 32
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 30 mm	309560 30
Pinza OZ per mandrini Ø Attacco nominale d 28 mm	309560 28
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 68/75 mm	628400 68/75
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50