

**Garant**

## Testa di taglio intercambiabile Master Mute sinistra, per DC.. Inserti



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265207 25/11  |
| GTIN            | 4069515035316 |
| Classe articolo | 29E           |

### Descrizione

**Per:**

Corpi per barre alesatrici antivibranti n. art. 265060 – 265076.

### Descrizione tecnica

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Spostamento centrale $L_3$     | 17 mm       |
| Lunghezza complessiva L        | 24 mm       |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 32 mm       |
| Vite inserto                   | 269028 50   |
| Misura inserto                 | 11 mm       |
| Serie                          | Master Mute |
| Inserto adatto                 | DC.. 11T3.. |
| Ø Codolo $D_s$                 | 25 mm       |
| Numero di canalini per LR      | 3           |

## Scheda tecnica

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di impiego          | sinistra                                         |
| Passaggio interno per LR | sì                                               |
| Tipo di prodotto         | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265207-25/11>