

Mahr

Comparatore digitale IP64 con funzionamento a sfioramento Lettura 0,0005 mm, Campo di misura: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434317 25
GTIN	4059192066482
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura).

Vetro frontale temprato con **pannelli di controllo a sfioramento esenti da usura**, 3 valori PRESET, display LED a colori a seconda della modalità di tolleranza.

Funzione:

PRESET, tolleranza, ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), fattore (moltiplicatore per corsa di misura), funzione LOCK (blocco dei tasti nel menu). Possibilità di trasmissione dati. IP64: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,0005 mm
Grado di protezione IP	IP 64
Risoluzione	0,00002 pollici
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,004 mm
Numero di batterie contenute	1
Forza di misura	0,65–1,15 N
Spessore della cassa	35,8 mm
Taratura	C1
Ø Alloggiamento	58,4 mm
Asola sul fondello del comparatore	no
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore