

Mahr

Comparatore digitale con funzionamento a sfioramento e i-wi Lettura 0,0001 mm, campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434661 12,5
GTIN	4059192066710
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale di alta precisione con visualizzazione molto grande delle cifre e della tolleranza integrata mediante LED univoci e a colori e simboli sul display per la classificazione dei valori di misura. Vetro frontale temprato con pannelli di controllo a sfioramento esenti da usura, display ruotabile a 280°.

Con uscita dati bidirezionale e sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

Funzioni di misura dinamiche (MAX / MIN / MAX-MIN):

- Per i controlli di rotondità e planarità o per la ricerca del flesso.
- Display supplementare con indicatore a scala, a scelta tra lancetta o barra dinamica.

Funzione:

PRESET (3 valori), limiti di tolleranza e segnalazione (3 tolleranze), display LED a colori a seconda della modalità: passa / non passa / rifinitura / limiti di segnalazione, ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), fattore (moltiplicatore per corsa di misura), funzione LOCK (blocco generale dei tasti nel menu), DATA (trasmissione dati) / HOLD (blocco del valore di misura corrente). IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Scheda tecnica

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Spessore della cassa	35,8 mm
Taratura	C1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,0001 mm
Grado di protezione IP	IP 42
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,0018 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,00001 pollici
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Forza di misura	0,65 – 0,90 N
Campo di misura	0 - 12,5 mm
Ø Alloggiamento	58,4 mm
Asola sul fondello del comparatore	no
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434661-12,5>
