



Comparatore digitale con funzionamento a sfioramento Lettura 0,0005 mm, Campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione **molto grande** delle cifre e della tolleranza integrata. Display analogico supplementare con indicatore a scala e indicazione dei limiti di tolleranza. Vetro frontale temprato con pannelli di controllo a sfioramento esenti da usura, 3 valori PRESET, display LED a colori a seconda della modalità di tolleranza.

Funzioni di misura dinamiche (MAX / MIN / MIN-MAX): Per i controlli di rotondità e planarità o per la ricerca del flesso.

Funzione:

PRESET, tolleranza, ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), fattore (moltiplicatore per corsa di misura), funzione LOCK (blocco dei tasti nel menu). Possibilità di trasmissione dati. IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Descrizione tecnica

Forza di misura	0,65–0,90 N
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	0,00002 pollici
Grado di protezione IP	IP 42
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2450
Risoluzione	0,0005 mm
Spessore della cassa	35,8 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura)	0,004 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Taratura	C1
Ø Alloggiamento	58,4 mm
Numero di batterie contenute	1
Asola sul fondello del comparatore	no
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434304-12,5>