



Codolo barra alesatrice GARANT Master Mute antivibrante, Ø codolo / lunghezza complessiva L: 40/528



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265076 40/528
GTIN	4069515037457
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S! $D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3$. Lunghezza utile = lunghezza complessiva L meno lunghezza di serraggio (consigliata = $3 \times D$). Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	196 mm
Set di viti di montaggio	269026 3
Lunghezza di serraggio consigliata	120 mm
Ø Gambo	40 mm
Lunghezza complessiva L	528 mm
Esecuzione	Acciaio
Numero di canalini per LR	3
Filettatura di raccordo	G1/2
Serie	Master Mute
Oscillazione	evaporato

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR

sì

Tipo di prodotto

Corpo base delle barre alesatrici

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265076-40/528>